

Sistema Mono Capa Uretano Rápido

El sistema Mono Capa Uretano 2K seca rápidamente para obtener un acabado libre de polvo y con buena nivelación, buena opacidad y un buen brillo.




Básico Color:

LA Bases


Transparente de Mezcla: LA2999

Preparación color:


1 parte LA2799 : 1 partes bases LA según fórmula




Sistema Mono Capa Uretano Rápido



4 : 1 : 2




100% color preparado
25% LHM/LHS / LHF
50% LR32




HVLP 1,3 mm
2 a 3 bar
0.7 bar en boquilla



2-3 manos
50-75 micrones



5 minutos



20°C 1 - 1,5 hs libre de polvo
60°C 30 min

Rendimiento teórico: 0,160 gr/m²